

**Stupnjevana T matica za utor, mjera utora b1 stroja: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375365 10
GTIN	4020772071554
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

**Upotreba:**

Ove T matice se pričvršćuju u parovima u standardni 20 mm široki utor steznih alata. Zamjenom T matica moguć je rad na više strojeva s različitim dužinama utora s jednom stegom na svakom stroju.

**Materijal:**

Čelik C 15, kaljeni.

**Točnost:**

Dimenzija b = tolerancija h6.

**Napomena:**

Vel. 20 vidi art. 375370.

**Tehnički opis**

Duljina	22 mm
Mjera utora B <sub>2</sub> naprave	20 mm
Mjera utora b <sub>1</sub> stroja	10 mm
za vijke DIN 84, DIN 912	M6×10
Visina H	10 mm

Tip	6322A
Vrsta proizvoda	Utorna matica