



Precizni kutomjer, duljina vodilice: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	453800 300
GTIN	4045197294623
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Očitavanje bez pogreške. Vrijednosti u stupnjevima mogu se jednostavno raspoznati povećalom sa skalom 4×90°. Kutne minute također je moguće jednostavno očitati na mat kromiranom brojaču s crnom skalom. S dvostrukom skalom za dvosmjerno mjerenje. **Lagano, brzo i precizno namještanje vrijednosti minuta. Dijelovi za očitavanje mat kromirani bez sjaja.**

Dio isporuke:

Uključen 1 kutnik 60×90 mm za namještanje.

Dodatni pribor:

Stezni držač br. 453520 (za pričvršćivanje igli za označavanje br. 445152 – 445222), dodatni kutnik br. 453600.

Zamjenski dio:

Mjerna vodilica br. 453510, povećalo br. 453820 vel. 2.

Tehnički opis

Duljina vodilice	300 mm
Očitavanje	1 kutna min,
Kosina osovine	1 stupanj
Granica odstupanja	±2 kutna min.
Mjerno područje	360 stupanj
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F4
Vrsta proizvoda	Kutomjer

Usluge

KalibriranjeUniverzalni kutomjer tip UNI	025710 UNI
--	------------

Pribor

Dodatni kutnik	453600
Rezervno povećalo za kutomjer tip 2	453820 2
Držac za kutomjer	453520
Rezervna letvica, širina utora 2,5 mm duljina vodilice 300 mm	453510 300