



Digitalni univerzalni kutomjer, duljina vodilice: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	454000 150
GTIN	4045197294654
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Digitalni univerzalni kutomjer.

- **Prikaz u stupnjevima ili minutama, ovisno o odabiru.**
- **Jednostavno precizno namještanje s pomoću nepromjenjivih referentnih točaka.**
- **Mjerna letvica može se pomicati i pritezati po čitavoj duljini.**
- **Precizno namještanje za točno prilagođavanje bilo koje mjere kuta.**
- **Preset: prednamještanje bilo kojeg kuta, npr. za mjerenje tolerancije.**
- **Data/Hold: pohranjivanje (zadržavanje) ili slanje prikazane vrijednosti.**
- **Promjena smjera mjerenja.**
- **Nulovanje u svakom položaju.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni kutnik br. 453600 i podatkovni kabel br. 497080.

Zamjenski dio:

Mjerna vodilica br. 453510.

Tehnički opis

Duljina vodilice	150 mm
Očitavanje	1 minuta ili 0,01°
Vijek trajanja baterije cca	2000 h
Granica odstupanja	±2 kutna min.

Mjerno područje	-360 - 360 stupanj
Preciznost ponavljanja	1 kutna min,
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F4
Vrsta proizvoda	Kutomjer

Usluge

KalibriranjeUniverzalni kutomjer tip UNI	025710 UNI
--	------------

Pribor

Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Rezervna letvica, širina utora 2,5 mm duljina vodilice 150 mm	453510 150
Priključni kabl tip USB2	497080 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl tip D2	497080 D2
Dodatni kutnik	453600

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Priključni kabl tip D1	497080 D1