

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Prokaljena, brušena i lepana vretena. Upušteni i zaobljeni mjerni krakovi obrađeni tvrdim metalom. Uvijek ista mjerna sila zbog račne. Mjerni bubanj sa čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama. Mikrometar kromiran. S vijkom za namještanje i vijkom za stezanje.

Dio isporuke:

Uključuje prsten za podešavanje.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	12 µm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 50 mm	022360 50
DAkKS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 50 mm	028400 50

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40