

Mitutoyo**Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-25/Fmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Stacionarna (nerotirajuća)** vretena, s mjernom površinom od tvrdog metala i računom. Za ispitivanje materijala s osjetljivom površinom.

Upotreba:

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

Napomena:

Posebne veličine na upit.

Tehnički opis

Vreteno Ø	8 mm
Ø prihvatne drške	12 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Ukupna duljina	125 mm
Duljina prihvatne drške	10 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,003 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Kalibriranje	B3
Vrsta proizvoda	Ugradbeni mjerni vijak

Usluge

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm	022280 25
DAkkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm	022290 50