



## Kompaktna kutna brusilica, tip: AGV13-125X



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Razred artikla	03M

### Opis

#### Izvedba:

**Milwaukee kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.** Kompaktna, snažna kutna brusilica s velikom dubinom rezanja zahvaljujući plosnatoj metalnoj glavi prijenosnika.

- **Mrežni kabel 4 m.**
- **Blokada vretena za brzu izmjenu ploča.**
- **Brzo podešavanje zaštitnog poklopca.**

Blokada ponovnog uključivanja. Kutna brusilica 1250 W / 125 mm, **kratke izvedbe**, s laganim pokretanjem, zaštitom od preopterećenja, **anti-kick-back funkcijom** i velikim **prekidačem za hitno isključivanje**. Zamjena ploče bez alata, s pomoću integriranog **FIXTEC** sustava za brzu zamjenu. Antivibracijska drška (AVS).

#### Dio isporuke:

Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

#### Napomena:

Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.

### Tehnički opis

Posebnost	M14, FIXTEC
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
Sigurnosni sklop	da
Blokada pokretanja	da

Prihvat snaga	1250 W
Blokada trzaja	da
Oznaka proizvođača	AGV13-125XSPDE/Totmann prekidač
maksimalne vibracije prema EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Težina	2,3 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	12000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

---

## Pribor

Zatezna matica M14 tip NUT	073930 NUT
Zatezna matica M14 tip FIXTEC	073930 FIXTEC