

Garant**HM nasadne čeljusti, par, za tip: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360135 80
GTIN	4045197642394
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Visina stezanja = 4 mm.

Materijal:

Alatni čelik kratko nitriran.

Odgovara:

Centrična stega br. 360130 – 360134.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

Visina kontaktne površine C	55 mm
za tip	80
odgovaraju kodu boja	PCV 100
odgovaraju kodu boja	ZC 80
Širina čeljusti b	80 mm
Stezni raspon B – A	7 - 88 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

