

**Garnitura steznih vijaka, nazivna mjera T-utora / navoj: 18/M16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375400 18/M16
GTIN	4020772083038
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Svi dijelovi su poboljšani. Kvaliteta 8.8 odn. 10.<HBR/>Pohranjeno u čvrstoj drvenoj kutiji s poklopcem.

Dio isporuke:

T vijak br. 375300 DIN 787: 4 kom./100 mm; 2 kom./63 mm

Navojne šipke br. 375380 DIN 6379: 4 kom./80 mm; 4 kom./125 mm; 4 kom./160 mm

Utorne matice br. 375315 DIN 508: 4 kom.

visoke matice br. 375385 DIN 6330 B: 4 kom.

Produžne matice br. 375395: 4 kom.

Podložne pločice br. 375340 DIN 6340: 4 kom.

Sferne pločice i konusni oslonci br. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 kom.

Tehnički opis

Drvena kutija širina	294 mm
Drvena kutija duljina	339 mm
Navoji	M16
Drvena kutija visina	48 mm

Nazivna mjera T-utora	18 mm
Tip	6520
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak