



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376500 3
GTIN	4020772007768
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Udaljenost između rupa f	32,5 mm
Sila stezanja P1	1200 N
Udaljenost između rupa e	20 mm

ukupna duljina	112 mm
Ukupna visina	186 mm
Ø rupe d	7,5 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Sila stezanja P2	2500 N
Tip	6800J
Visina stezanja H	33 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega