



Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376500 5
GTIN	4020772007782
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	281 mm
ukupna duljina	195 mm
Ø rupe d	8,5 mm

Sila stezanja P2	5000 N
Sila stezanja P1	3000 N
Pritisni vijak	M12×80 mm
Udaljenost između rupa e	45 mm
Udaljenost između rupa f	45-50 mm
Tip	6800J
Visina stezanja H	55,8 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega