

**DC.T 11T304, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	GK
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje