



## XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 175-200mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 175-200
GTIN	5051102094805
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Mjerno područje	175 - 200 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Standardna mjerna dubina	115 mm

Dubina mjerenja s produžetkom	265 mm
Granica odstupanja	0,007 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm	022500 200

## Pribor

Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 175-200 mm	428605 175-200
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm	484030 175
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 190 mm	484030 190
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 175-200 mm	428745 175-200
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 175-200 mm	428746 175-200