

Narovašene čeljusti kaljeni čelik, za tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360525 125
GTIN	4250364402934
Razred artikla	31F

Opis

Upotreba:

Stezanje mekanih materijala.

Napomena:

Prihvat klik čeljusti art. 361950 / 1960 / 1970.

Širina čeljusti b: 125,6 mm

Visina čeljusti h: 40,1 mm

Duljina čeljusti l: 12 mm

odgovaraju kodu boja: TC

odgovaraju kodu boja: LC

odgovaraju kodu boja: LC-GARANT

Tehnički opis

Duljina čeljusti l	12 mm
za tip	125
Širina čeljusti b	125,6 mm
Visina čeljusti h	40,1 mm

odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Basic
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Titan 2
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust