



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 275-300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Mjerno područje	275 - 300 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	265 mm
Standardna mjerna dubina	115 mm

Dimenzija a	0,5 mm
Granica odstupanja	0,009 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 300 mm	022500 300
---	------------

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 275 mm	484030 275
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 280 mm	484030 280