



Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376510 1
GTIN	4020772007805
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkastim konstrukcijama i za zavarene konstrukcije.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P2	1100 N
ukupna duljina	61 mm
Ø rupe d	4,5 mm

Ukupna visina	109 mm
Udaljenost između rupa e	16 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Sila stezanja P1	600 N
Tip	6802J
Visina stezanja H	23,5 - 25 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega