



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 80-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	100 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	250 mm
Mjerno područje	80 - 100 mm

Dimenzija a	0,5 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 80-100 mm	428605 80-100
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428745 80-100
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428746 80-100