

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 70-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom. Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i lepane.** Upravljački i dijelovi za očitavanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 – 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

Dio isporuke:

Mjerni vijak u rukavcu.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \varnothing	13,5 mm
Mjerno područje	70 - 100 mm
Vreteno \varnothing	7 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	5 μ m
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B10
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 100 mm	022440 100
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm	022450 200