

Graničnik za obratke s 3 zgloba, tip: 150



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360430 150
GTIN	2050001073303
Razred artikla	38F

Opis

Izvedba:

5 osi s mogućnošću kontinuiranog okretanja za 360°.

- **Bezstupanjsko i brzo podešavanje.**
- **M8 prihvat za T maticu ili za izravnu montažu.**

Upotreba:

Za upotrebu na glodalicama i bušilicama.

Materijal:

Eloksirani aluminij.

Dodatni pribor:

T-utorne matice s M8 pogledajte art. 370520 vel. 12 – 18.

Korisna visina N: 145 mm

Razmak osovine-S A: 80 mm

Korisna visina N: 145 mm

Ukupna visina: 210 mm

Razmak osovine-S A: 80 mm

odgovaraju kodu boja: TC

odgovaraju kodu boja: T-Rex

odgovaraju kodu boja: LC

Tehnički opis

Ukupna visina	210 mm
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	T-Rex
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	HD-Allmatic
odgovaraju kodu boja	Duo
odgovaraju kodu boja	Duo Plus
odgovaraju kodu boja	Titan 2
odgovaraju kodu boja	Basic
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Težina	0,65 kg
Korisna visina N	145 mm
Razmak osovine-S A	80 mm
Vrsta proizvoda	Graničnik za obratke

Pribor

Zamjenska drška tip GRIFF

360431 GRIFF