



## Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376510 3
GTIN	4020772007829
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkastim konstrukcijama i za zavarene konstrukcije.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

### Tehnički opis

ukupna duljina	112 mm
Ø rupe d	7,5 mm
Ukupna visina	200 mm

Udaljenost između rupa e	20 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Sila stezanja P1	1200 N
Sila stezanja P2	2500 N
Tip	6802J
Visina stezanja H	41 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega