



Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376510 4
GTIN	4020772007843
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkastim konstrukcijama i za zavarene konstrukcije.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P2	3000 N
ukupna duljina	141 mm
Sila stezanja P1	1700 N

Ukupna visina	244 mm
Pritisni vijak	M8×65 mm
Udaljenost između rupa e	32 mm
Ø rupe d	8,6 mm
Tip	6802J
Visina stezanja H	55,5 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega