



Vertikalna brza stega s kutnim kućištem za bočnu montažu, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376520 1
GTIN	4020772007881
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kutnim kućištem za bočnu montažu.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Pritisni vijak	M5×30 mm
Sila stezanja P1	800 N
Sila stezanja P2	1100 N

Ukupna visina	125 mm
Udaljenost između rupa e	14 mm
Ø rupe d	4,5 mm
Udaljenost između rupa f	20 mm
ukupna duljina	61 mm
Tip	6803J
Visina stezanja H	27 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega