



Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376610 2
GTIN	4020772008079
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Pritisni vijak	M6×35 mm
Sila stezanja P2	1200 N
Ø rupe d	5,6 mm
Ukupna visina	45 mm
Udaljenost između rupa f	19,5-29,5 mm
ukupna duljina	162 mm
Udaljenost između rupa e	26 mm

Sila stezanja P1	1000 N
Tip	6830J
Visina stezanja H	24 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega