



Horizontalna brza stega s kutnim kućištem, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376640 4
GTIN	4020772008291
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S kutnim kućištem za bočnu montažu.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	133 mm
Udaljenost između rupa f	32 mm
Sila stezanja P1	2000 N
Sila stezanja P2	3000 N
Pritisni vijak	M8×65 mm

ukupna duljina	282 mm
Ø rupe d	8,5 mm
Udaljenost između rupa e	32 mm
Tip	6833J
Visina stezanja H	60 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega