



Digitalni XTL-unutarnji mikrometar, mjesto mjerenja: 12,5-16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428760 12,5-16
GTIN	2050001706430
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje pomoću velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Pozdano mjerenje, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Tehnički opis

Mjesto mjerenja	12,5 - 16 mm
Očitavanje	0,001 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	162 mm
Standardna mjerna dubina	62 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Granica odstupanja	0,004 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

Pribor

Priključni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2