

**Čeljust 20 mm za T-Rex /Centro Gripp pomična, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361227 125
GTIN	4250364400763
Razred artikla	34A

Opis**Upotreba:**

Stezne površine prevučene radi visoke otpornosti, povećana snaga najmanje za faktor 2 (tvrdoća 80 HRC).

Odgovara:

Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Grip 361180.

Tehnički opis

Visina h_1	45 mm
širina b_1	20 mm
za tip	125
Duljina čeljusti I	62 mm
visina h_2	14 mm
c_1	39 mm
odgovaraju kodu boja	T-Rex
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
Širina čeljusti b	96 mm

Stezni raspon S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Visina čeljusti h	50 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust