



Povlačna brza stega vertikalna, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376820 2
GTIN	4020772008642
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
- Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
- Zakovica od nerđajućeg čelika.
- Ručica od plastike otporne na ulje.
- Pritezači su pocinčani.
- Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.
- Kuglice ležaja kaljene.
- Ležišta podmazana.
- Kuke kaljene.

U kompletu s hvataljkom.

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Napomena:

- Kompaktna izvedba s novom ručkom.
- Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.

Tehnički opis

Put podešavanja stezne kukice c	5 - 28 mm
Ø rupe d	5,2 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	1600 N
Udaljenost između rupa f	19,5 - 23,5 mm
Udaljenost između rupa e	13 mm
Visina stezanja h	12 mm
Ukupna visina H	47 mm
Ukupna duljina L	91 mm
Tip	6848VJ
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega