



## Povlačna brza stega vertikalna, tip: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376820 3
GTIN	4020772008659
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
- Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
- Zakovica od nerđajućeg čelika.
- Ručica od plastike otporne na ulje.
- Pritezači su pocinčani.
- Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.
- Kuglice ležaja kaljene.
- Ležišta podmazana.
- Kuke kaljene.

U kompletu s hvataljkom.

#### Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

#### Napomena:

- Kompaktna izvedba s novom ručkom.
- Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.

### Tehnički opis

Ø rupe d	6,5 mm
Udaljenost između rupa f	24,5 - 32 mm
Put podešavanja stezne kukice c	6,5 - 36 mm
Udaljenost između rupa e	19 mm
Sila stezanja P (vlačna sila)	3200 N
Visina stezanja h	19 mm
Ukupna visina H	70 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Tip	6848VJ
Vrsta proizvoda	Povlačna brza stega