

**Tlačni vijak s navojem, tip: 12X110****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	377050 12X110
GTIN	4020772099480
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kaljen, pocinčani, kromiran, čvrstoća 8.8.
- Vulkaniziran, na ulje otporan pritiski dio (bez silikona).

Upotreba:

Za zaštitu osjetljivih obradaka.

Tehnički opis

Ø	31 mm
Veličina steznih vijaka	M12×106 mm
Ukupna duljina	130 mm
visina tlačnog komada	24 mm
Tip	6894
Vrsta proizvoda	Vijak

