



## Čeljust 64 mm za T-Rex /Centro Gripp pomična, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361222 125
GTIN	4250364400749
Razred artikla	34A

### Opis

#### Upotreba:

Za stezanje malih do srednje velikih obradaka. Stezanje sirovih dijelova moguće pomoću po 2 podesiva grip umetka. Glatke stezne površine za stezanje predobrađenih obradaka.

#### Odgovara:

Pomične čeljusti za T-Rex br. 361202 i Centro Gripp 361180.

### Tehnički opis

Stezni raspon S2	66 – 138 / – mm
Širina čeljusti b	96 mm
širina b <sub>1</sub>	64 mm
Stezni raspon S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Visina čeljusti h	45 mm
odgovaraju kodu boja	Centro Gripp
odgovaraju kodu boja	T-Rex
n <sub>1</sub>	37 mm
visina h <sub>2</sub>	14 mm

Duljina čeljusti I	79 mm
za tip	125
Stezni raspon S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust