



Nosiva čeljust fiksna, za tip: 125



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 361331 125 |
| GTIN | 4250364402422 |
| Razred artikla | 34A |

Opis

Upotreba:

Nosiva čeljust služi za prihvat i različitih Grip umetaka. Grip umetci i garniture mogu se staviti u predviđena mjesta na razne načine za sigurno stezanje obratka različitih geometrijskih oblika.

Odgovara :

Titan 2 br. 361302.

Napomena:

Prihvat klina + pribor br. 361341 – 361352, grip umetci br. 361238 – 361250.
odgovaraju kodu boja: LCV125G

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-----------------|
| za tip | 125 |
| Širina čeljusti b | 104 mm |
| c | 24 mm |
| Visina čeljusti h | 20 mm |
| Duljina čeljusti l | 189 mm |
| odgovaraju kodu boja | Titan 2 |
| odgovaraju kodu boja | LCV125G |
| Vrsta proizvoda | Čeljust škripca |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Prihvat klina tip 2 | 361341 2 |
| Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 48 mm | 361343 48 |
| Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 23 mm | 361343 23 |
| Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 29 mm | 361343 29 |
| Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 43 mm | 361343 43 |
| Prihvat klina tip 1 | 361341 1 |
| Vijak ležišta 23 mm – 48 mm Ukupna visina h 34 mm | 361343 34 |