

**Čelična mjerina traka, uska, nehrđajuća matirana, Ukupna duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461796 300
GTIN	4045197486806
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Od **nehrđajućeg** čelika za opruge.

Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda.

Gornji i donji brid s milimetarskom podjelom (1 mm).

Tehnički opis

Duljina	300 mm
Debljina presjeka	0,5 mm
Širina presjeka	13 mm
Kalibriranje	F8
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

Usluge

Kalibriranje Čelična traka maks. duljina 500 mm	026200 500
---	------------