

**HOLEX****Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana s podjelom na stražnjoj strani, Ukupna duljina: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	461805 300
GTIN	4045197234933
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Od **nehrđajućeg** čelika za opruge. Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda. Gornji brid s podjelom na 1/2 mm, a donji brid s podjelom na 1 mm. S dodatnom skalom na stražnjoj strani.

**Tehnički opis**

Duljina	300 mm
Debljina presjeka	0,5 mm
Širina presjeka	13 mm
Kalibriranje	F8
Standard	EG II
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Ravnalo

**Usluge**

KalibriranjeČelična traka maks. duljina 500 mm	026200 500
--	------------