



## Stupnjevana čeljust fiksna, za tip: 90



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361420 90
GTIN	4250364401104
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Čeljust fiksna.

Vel. 90, 125 i 160 s **klik brzoizmjenjivim sustavom**, za br. 361440 samo u vel. 90 i 125.

Navoj za prihvat HD čeljusti, kod vel. 125 i 160.

**Upotreba:**

Za stezanje paralelno predobrađenih izradaka. Navoj M10 i M6 za prihvat čeljusti s klik brzoizmjenjivim sustavom za klik pločice i čeljusti.

Prihvat klik paralelnih pločica na visokoj strani ili stupnjevanoj strani (art. 361950 / 1960 / 1970).

**Materijal:**

Čelik kaljen, brušene površine.

**Odgovara:**

Svi tipovi TC, LC, Garant-NC, titan i dosadašnje izvedbe NC.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezne vijke. 1 stezna čeljust.

### Tehnički opis

Duljina čeljusti l	67 mm
Visina h <sub>1</sub>	16 mm
za tip	90

Širina čeljusti b	89,5 mm
Visina čeljusti h	34 mm
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	NC8
Duljina l <sub>1</sub>	32 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust