

**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 2
GTIN	4045197310972
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine  $\pm 0,5$  mm.

**Upotreba:**

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

**Tehnički opis**

Težina	0,5 kg
širina	45 mm
Duljina	72 mm
Visina	22 mm
Smjer polova	Q
Izvedba	ravno

Vrsta proizvoda

Blok lamela