



## Osnovna čeljust fiksna, za tip: 125



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361520 125
GTIN	4250364401159
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Čeljust fiksna.

**Upotreba:**

- Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.
- Prihvat klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.

**Materijal:**

Čelik kaljen, brušene površine.

**Odgovara:**

NC8, Garant-NC, titan.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

### Tehnički opis

Duljina čeljusti I	88 mm
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense

odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	HOLEX NC
Visina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
za tip	125
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust