



Vakuumska crpka, Tip: VP2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	385010 VP2
GTIN	2050001717412
Razred artikla	38L

Opis

Izvedba:

Vakuumska puma (**samo za suhu obradu**).

Upotreba:

Upotreba vakuumskih steznih ploča i sustava.

Dio isporuke:

Vakuumsko crijevo dugačko 2m, 3/2 ventil s ručnom polugom s odzračivanjem, vakuumski metar.

Duljina: 271 mm

širina: 258 mm

Visina: 296 mm

Usisna snaga: 10 m³/h

Napon motora: 230 V

Snaga motora: 0,4 kW

Tehnički opis

Težina	18 kg
Snaga motora	0,4 kW

Duljina	271 mm
Visina	296 mm
Usisna snaga	10 m ³ /h
širina	258 mm
Napon motora	230 V
Vrsta proizvoda	Generatori vakuuma