

**Lamelni blok (pojedinačan, nemagnetski), tip: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	380820 8
GTIN	4045197311030
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

- Spoj čelika i mjedi.
- Dužinski i poprečni raspored polova. Ravno ili s prizmom.
- Lamelle od mjedi 1 mm / čelika 3 mm, zalijepljene bez vlačnog sidra.
- Sami lamelni blokovi nisu magnetski.
- Tolerancija visine $\pm 0,5$ mm.

Upotreba:

- Samo u kombinaciji s magnetskim steznim pločama za obradu nepravilnih obradaka.
- U blokove je moguće postaviti bilo koju vrstu profila.

Tehnički opis

Težina	1 kg
Smjer polova	uzdužno
Duljina	100 mm
širina	50 mm
Visina	40 mm
Izvedba	Prizma

Vrsta proizvoda

Blok lamela