

**Bijela čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 20m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462900 20
GTIN	4007368074632
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Kućište:** neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevak.

**Okvir:** okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

**Vrpca:** patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

**Bijela čelična mjerna traka.** Ojačana traka, fosfatni sloj kao zaštita od korozije, sa slojem umjetne smole koja služi kao zaštita od habanja. Dobro očitavanje. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

**Napomena:**

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

**Tehnički opis**

Širina kapsule	115 mm
Duljina kapsule	138 mm
Širina trake	13 mm

Visina kapsule	32 mm
tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	20 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

### Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------