

**Bijela čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 30m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462900 30
GTIN	4007368073611
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Bijela čelična mjerna traka. Ojačana traka, fosfatni sloj kao zaštita od korozije, sa slojem umjetne smole koja služi kao zaštita od habanja. Dobro očitavanje. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Visina kapsule	32 mm
Širina trake	13 mm
Širina kapsule	145 mm

Duljina kapsule	175 mm
tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	30 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------