

BMI**Mjerna traka od staklenih vlakana u okviru, duljina trake: 30m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465500 30
GTIN	4007368020592
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Metar u traci od staklenih vlakana. Vrlo otporno na savijanje **i fleksibilno**, otporno na vremenske utjecaje i neosjetljivo na mnoge kemikalije. **Ne provodi električnu energiju.** Dobro očitavanje. S podjelom u cm.

Vel. 30 s V-okvirom.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Širina trake	13 mm
Širina okvira	150 mm
ukupna duljina	310 mm
tip početak mjerne trake	A

Duljina trake	30 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m	026240 50
---	-----------