

## Mitutoyo

### Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s 3 točke mjerenja, mjerno područje: 6-12mm



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 429260 6-12   |
| GTIN           | 4946368636719 |
| Razred artikla | 44A           |

#### Opis

##### Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.

##### Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

##### Funkcija:

Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju). Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju. Prikaz dobra/loša za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije. Brzo podešavanje za brzo premošćivanje mjernog puta.

##### Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 429250, kontrolni prsteni.

#### Tehnički opis

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Mjerno područje                 | 6 - 12 mm                             |
| Broj prstenova za namještanje   | 2                                     |
| Broj mjernih glava              | 3                                     |
| Prsten za namještanje Ø         | 8 / 10 mm                             |
| Granica odstupanja              | 0,005 mm                              |
| Očitavanje                      | 0,001 mm                              |
| Opskrba energijom               | na bateriju                           |
| Standard                        | Standard proizvođača                  |
| Prihvat                         | Sučelje za Digimatic                  |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke   |
| Mjerna tehnika                  | digitalno                             |
| Zapisnik o ispitivanju          | Protokol proizvođača o ispitivanju    |
| Pakiranje                       | stabilna kutija                       |
| Kalibriranje                    | S6                                    |
| Vrsta proizvoda                 | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |

## Usluge

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm | 020550 6-12 |
|--|-------------|

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Satna baterija/specijalna baterija, tip baterije: 357   | 081560 357   |
| Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 11mm | 484030 11    |
| Produžetak za unutarnji mikrometar, tip: 1/100          | 429010 1/100 |
| Priključni kabel, tip: D2                               | 497080 D2    |
| Odašiljač, tip: S1                                      | 498966 S1    |
| Priključni kabel, tip: D1                               | 497080 D1    |
| Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 7mm  | 484030 7     |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu                     | 498965       |

|  |             |
|--|-------------|
| Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 9mm | 484030 9    |
| Priključni kabel, tip: USB2                            | 497080 USB2 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB               | 498975      |