

BMI**Poliamidom obložena čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 30m****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 463100 30 |
| GTIN | 4007368074861 |
| Razred artikla | 46M |

Opis**Izvedba:**

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov.** Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Poliamidom obložena čelična mjerna traka. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. Opružna čelična traka, otporna na savijanje. **Visok stupanj otpornosti na abraziju,** na vremenske utjecaje i na mnoge kemikalije i ulja. 5 mm podjelom po cijeloj duljini.

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

| | |
|----------------|--------|
| Širina trake | 13 mm |
| Visina kapsule | 32 mm |
| Širina kapsule | 175 mm |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Duljina kapsule | 210 mm |
| tip početak mjerne trake | A |
| Duljina trake | 30 m |
| Standard | EG II |
| Kalibriranje | G1 |
| Vrsta proizvoda | Metar u traci |

Usluge

| | |
|---|-----------|
| KalibriranjeTračni metar maks. duljina 50 m | 026240 50 |
|---|-----------|