

Mitutoyo**Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja, mjerne područje:
20-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem **konusa od tvrdog metala**. Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom od titana.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

- **Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).**
- **Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.**
- **Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.**
- **Brzo podešavanje za brzo mjerenje.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Zamjenski dio:

Rezervna mjerna glava br. 429252.

Tehnički opis

Očitavanje	0,001 mm
Mjerno područje	20 - 25 mm
Standardna mjerna dubina	59 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	209 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

Pribor

Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
---------------------------	-------------

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 23 mm	484030 23
Odašiljač tip S1	498966 S1
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabel tip D1	497080 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabel tip D2	497080 D2