

**Mitutoyo****Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara, mjereno područje: 6-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija. Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Digitalni unutarnji mikrometri br. 429110, kontrolni prsteni.

**Tehnički opis**

Prsten za namještanje Ø	8 / 10 mm
Mjerno područje	6 - 12 mm
Broj mjernih vijaka	3
Broj prstenova za namještanje	2
IP-klasa zaštite	IP 65

Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/100	429010 1/100
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Odašiljač tip S16E	498966 S16E