

Mitutoyo

Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s 3 točke mjerenja, mjerno područje: 25-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju). Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju. Prikaz dobra/loša za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije. Brzo podešavanje za brzo premošćivanje mjernog puta.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 429250, kontrolni prsteni.

Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	30 / 40 mm
Broj mjernih glava	3
Mjerno područje	25 - 50 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,001 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 27mm	484030 27
Satna baterija/specijalna baterija, tip baterije: 357	081560 357
Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 35mm	484030 35
Odašiljač, tip: S1	498966 S1
Priključni kabel, tip: D1	497080 D1
Priključni kabel, tip: D2	497080 D2
Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 45mm	484030 45
Priključni kabel, tip: USB2	497080 USB2

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu	498965
Produžetak za unutarnji mikrometar, tip: 3/150	429010 3/150
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB	498975