

BMI**Metar, u plastičnom kućištu, duljina trake: 10m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462390 10
GTIN	4007368006497
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Bijeli metar u traci, obostrano lakiran. Ojačana traka, otporna na koroziju i vlagu te otporna na abraziju zahvaljujući bijeloj prevlaci od sintetičke smole. Preklopiva mjerna kuka (početak mjerenja od unutarnje strane kuke). Kućište od plastike izuzetno otporne na udarce.

Tehnički opis

Širina trake	10 mm
Visina kapsule	79 mm
Širina kapsule	20 mm
Duljina kapsule	79 mm
Duljina trake	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m

026240 10