

Mitutoyo**Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara, mjereno područje: 50-75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429112 50-75
GTIN	2050001062277
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija. Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 429110, kontrolni prsteni.

Tehnički opis

Mjerno područje	50 - 75 mm
Prsten za namještanje Ø	62 mm
Broj mjernih vijaka	2
Broj prstenova za namještanje	1
IP-klasa zaštite	IP 65

Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-75 mm	020550 50-75
--------------------------------------------------------------------------	--------------

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70