



Nehrđajuća čelična mjerna traka u kućištu, duljina trake: 10m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	463050 10
GTIN	4007368110163
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.

Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.

Vrpca: patentirani početak vrpce, **Flextop okov**. Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.

Nehrđajuća čelična mjerna traka od kaljenog krom-nikal čelika, prozirno lakirana. Otiskana skala s brojevima i podjelama koje je moguće dobro očitati. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. S podjelom u cm (prvih 20 cm s podjelom u mm).

Napomena:

Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Tehnički opis

Duljina kapsule	138 mm
Širina kapsule	115 mm
Širina trake	13 mm

Visina kapsule	32 mm
tip početak mjerne trake	A
Duljina trake	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar maks. duljina 10 m	026240 10
---	-----------