



Čelični tračni metar za opseg i \emptyset , maks. obujam mjernog područja: 950mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	465680 950
GTIN	2050001061775
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Čelični tračni metar **CJU** za mjerenje vanjskog opsega i \emptyset okruglog tijela. Traka od čelika s oprugom na prednjoj je strani laserski podijeljena 2 skale za opseg i \emptyset . Razmak podjelne crte 1 mm. **Očitavanje nonija 0,1 mm**. Granice pogreške skale prema DIN 866.

Napomena:

Metar u traci C s očitavanjem od 0,05 mm i metar u traci s crnom prevlakom na upit. Stacionarna verzija CJU na zahtjev.

Tehnički opis

Mjernog područja za opseg	60 - 950 mm
Mjerno područje za \emptyset	20 - 300 mm
Širina trake	16 mm
Očitavanje	0,1 mm
Debljina trake	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta proizvoda	Metar u traci

Usluge

KalibriranjeTračni metar za mjerenje opsega maks. duljina
1000 mm

026280 1000