

Mitutoyo**Digitalni unutarnji mikrometar, mjerno područje: 16-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429110 16-20
GTIN	4946368562858
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.

Function Lock sprječava neželjeno pomicanje nulte točke.

Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Napomena:

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

Tehnički opis

Dimenzija a	0,3 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	226 mm
Mjerno područje	16 - 20 mm
Standardna mjerna dubina	76 mm

Granica odstupanja	0,002 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

Pribor

Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2

Produžetak za unutarjni mikrometar tip 2/150	429010 2/150
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20